





SERIE BLS 500

RESPIRATORI USA E GETTA A BECCO

I respiratori usa e getta della serie BLS 500 offrono un'efficace protezione delle vie respiratorie in quegli ambienti dove l'utilizzatore è esposto a particelle solide e/o liquide non volatili (polveri, fumi, nebbie).



Caratteristiche /



DESIGN A BECCO A 2 LEMBI E CONFEZIONE SINGOLA

La maschera si adatta a diversi tipi di visi con dimensioni e forme diverse, è confortevole da indossare e semplice da riporre, quando non utilizzata. La confezione igienica singola inoltre protegge il respiratore da eventuali contaminazioni prima dell'uso, consentendone la conservazione in modo pratico e la distribuzione nell'ambiente di lavoro.



FERRETTO STRINGINASO INTERNO

Il ferretto stringinaso è posto internamente tra gli strati di materiale filtrante e si adatta in modo ottimale al profilo di naso e occhi garantendo una buona visibilità e la massima compatibilità con gli occhiali.

SERIE BLS 500

RESPIRATORI USA E GETTA A BECCO

MATERIALI

BARDATURA	Gomma rivestita
STRINGINASO	Polipropilene (PP) rinforzato
MATERIALE FILTRANTE	Polipropilene (PP)

STOCCAGGIO

DURATA	10 anni
TEMPERATURA	+ 5° C / + 40° C
UMIDITÀ RELATIVA	< 60 %

DATI TECNICI

CODICE	ARTICOLO	CLASSE DI PROTEZIONE
8101006	BLS 502	FFP2
8101003	BLS 503	FFP3

CERTIFICAZIONE

I respiratori BLS:

- Rispondono ai requisiti del Regolamento Europeo 425/2016 (Dispositivi di Protezione individuale)
- Sono certificati come DPI di III categoria, in accordo alla norma tecnica EN 149:2001+A1:2009
- Sono certificati e controllati secondo il Modulo D presso Italcert S.r.l. (Organismo Notificato n°0426)
- Sono marcati CE

BLS ha certificato il proprio Sistema Gestione Qualità secondo la norma ISO 9001:2015

TRASPORTO

ARTICOLO	CODICE	PESO (g)	Q.TÀ / ASTUCCIO	Q.TÀ / CARTONE	PESO CARTONE (Kg)	Q.TÀ / PALLET
BLS 502	8101006	7	20	240	1,6	8.640
BLS 503	8101003	7	20	240	1,6	8.640

GUIDA ALLA SELEZIONE

PIEGHEVOLE

- Previene la contaminazione dell'interno maschera, in diretto contatto con il viso, prima e dopo l'utilizzo
- Può essere distribuita tramite vending machine
- Ideale nell'uso intermittente, non si rovina in tasca

SENZA VALVOLA

- Barriera in espirazione, protegge l'ambiente dall'utilizzatore
- Ideale nell'industria alimentare, in campo medicale e tutti gli ambienti lavorativi dove la contaminazione da parte dell'utente deve essere evitata

IMPORTANTE

BLS declina ogni responsabilità, diretta o indiretta, derivante da un uso non corretto o improprio sia dei dispositivi che delle istruzioni. L'utilizzatore è responsabile per la determinazione dell'idoneità dei prodotti per l'utilizzo cui intende destinarli.